

**water in motion**

**Montageanleitung**  
**JS-Probenahmeventil-Set**



### 1. Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieser Montageanleitung ist Folge zu leisten.
- Produkte aus unserem Hause sind ausschließlich durch das sanitäre Fachhandwerk zu montieren, warten und justieren.
- Benutzen Sie die Produkte bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst sowie in einwandfreiem Zustand.
- Diese Produkte sind ausschließlich für den in dieser Montageanleitung beschriebenen Verwendungsbereich bestimmt. Andere oder darüber hinausgehende Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.
- Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

### 2. Anwendungsbereich

Das Probenahmeventil-Set ist im gesamten Trinkwassersystem (Kalt- und Warmwasser) einsetzbar.

Insbesondere werden diese Produkte zur Findung einer Aussage über die Kontamination mit Legionellen, an definierten Stellen im Warmwasser- und Kaltwassersystem eingebaut.

### 3. Montage- und Einbauhinweise

Diese Montageanleitung umfasst die Vorgehensweise der Installationen unseres Probenahmeventil-Sets. Die Positionierung der einzelnen Sets vor Ort obliegt dem Betreiber und dem Probenehmer. Für den sachgemäßen Einbau sind die Angaben der DIN 1988 Teil 2 und 4 sowie DIN 1988 Teil 1 zu beachten.

Benötigtes Werkzeug für Probenahmeventil DN8:

- Mautschlüssel SW 17
- Mautschlüssel SW 19
- Mautschlüssel SW 24

Benötigtes Werkzeug für Adapterset DN10:

- Mautschlüssel SW 19

Benötigtes Werkzeug für Befestigungsset DN8:

- Mautschlüssel SW 21

Benötigtes Werkzeug für Adapterset  
IG 3/8" x AG 3/8":

- Mautschlüssel SW 19

Benötigtes Werkzeug für Adapterset  
IG 3/4" x AG 3/8":

- Mautschlüssel SW 19




Benötigtes Werkzeug für Adapterset  
IG M22x1 x AG 3/8":

- Mautschlüssel SW 19


Benötigtes Werkzeug für Übergangssset  
IG M22x1 x AG M24x1:

- 6-kant-Winkeldreher SW 14



**!!! Bevor Sie mit der Montage beginnen, ist das Rohrsystem druckfrei zu machen !!!**



**Das Ventil ist nun zur Probenahme bereit!**




### Adapterset IG 3/8" x AG 3/8"



## Adapterset IG 3/4" x AG 3/8"



## Adapterset IG M22x1 x AG 3/8"





Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG  
Im Dohm 3  
57462 Olpe  
GERMANY  
Tel. + 49 2761 607-228  
Fax + 49 2761 607-14  
[www.schloesser-armaturen.de](http://www.schloesser-armaturen.de)  
[kundendienst@schloesser-armaturen.de](mailto:kundendienst@schloesser-armaturen.de)



NEWS auf:

[www.schloesser-armaturen.de](http://www.schloesser-armaturen.de)